

## ZASYSACZ LINOWY



Zasysacz liniowy miesza środek pianotwórczy z wodą w zadanej proporcji regulowanej w zakresie od 0 do 6% i wprowadza go do linii węzowej. Zassanie środka pianotwórczego następuje przez wężyk o średnicy 19 mm zakończony nasadą 25.

	Z2R	Z4R	Z8R
<b>Wlot i Wylot</b>	2 x 52/C	2 x 52/C	2 x 75/B
<b>Długość [mm]</b>	356	362	362
<b>Szerokość [mm]</b>	135	135	135
<b>Wysokość [mm]</b>	152	152	152
<b>Masa [kg]</b>	2,22	2,20	2,565
<b>Przepływ [l/min]</b>	200	400	800

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*